

**Sarokmaró 90° MFWN, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 63/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Maró kétoldalas váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	110 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	8 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	30 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229700
---------------	--------