

**Sarokmaró 90° MFWN, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Maró kétoldalas váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	80 mm
Teljes hossz L _{ges}	110 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	8 mm
Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229700
---------------	--------