

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137868 4-40
GTIN	4067263161455
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

HSS-E**Felhasználás:**

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menetméret	4-40 UNC
Menetmélység	7,1 mm
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	2,84 mm
Menetfajta	UNC
Magfurat Ø	2,35 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Szár Ø D _s	3,5 mm
Menet / coll	40
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		