

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 125/8
GTIN	4960664647705
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	8 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Vágóél Ø D_c	125 mm
Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)
Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229700
---------------	--------