



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 10-24



### Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 10-24
GTIN	4067263161837
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

### Műszaki leírás

Menet Ø	4,83 mm
Magfurat Ø	3,9 mm
Menet / coll	24
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetméret	10-24 UNC
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	70 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Menetmélység	14,49 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	4,9 mm

Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNC
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		