



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 8-32



### Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 8-32
GTIN	4067263161820
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

### Műszaki leírás

Szár négyszög □	3,4 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	12,48 mm
Menet / coll	32
Magfurat Ø	3,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	UNC
Menetemelkedés	0,794 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetméret	8-32 UNC

Teljes hossz L	63 mm
Menet Ø	4,16 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		