



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 7/16-14



Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Szár négyszög □	6,2 mm
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	8 mm
Menetméret	7/16-14 UNC
Teljes hossz L	100 mm
Menet / coll	14
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	9,4 mm
Menet Ø	11,11 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetmélység	33,33 mm

Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNC
Szerszámanyag	HSS E
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		