

Garant**Síkmaró 45°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214395 16/2
GTIN	4045197221605
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

Előny:**Maximális termelékenység az alábbiak miatt:**

- Maximális forgácsolási sebesség.
- Maximális előtolások.
- Rövid megmunkálási idők.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	16 mm
Maximális külső Ø D _{max}	24,2 mm
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	90 mm
Váltólapka csavar készlet	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SD.. 0903
Vágóélek száma Z	2

Ferde bemarási szög α_{\max}	2,12 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	46 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	13,5 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	45 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219809
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,5 Nm	211750 1,5