



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 3/4-16



Rendelési adatok

Rendelés száma	133404 3/4-16
GTIN	4067263161981
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menet Ø	19,05 mm
Menet / coll	16
Szabvány	DIN 374
Szár Ø D _s	14 mm
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	17,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	57,15 mm
Menetfajta	UNF
Menetemelkedés	1,587 mm
Szár négyszög □	11 mm

Menetméret	3/4-16 UNF
Teljes hossz L	110 mm
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		