



## Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 10/1mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	227100 10/1
GTIN	4960664462735
Árucikk kategória	250

### Leírás

#### Leírás:

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

### Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Kinyúlási hossz $L_1$	17 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	80 mm
Váltólapka csavar	229706 (T6; 0,5 Nm)
Szár Ø $D_s$ h6	10 mm
Vágóél Ø $D_c$	10 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	1
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	6 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	18 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	17 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	1,91 fok
Ø $D_3$	7 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229706
---------------	--------