

**HOLEX****HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 10-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137868 10-24
GTIN	4067263162322
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

**HSS-E****Felhasználás:**

**UNC** egységes durvamenethez ASME – B1.1.

**Műszaki leírás**

Menetmélység	12 mm
Menet Ø	4,83 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Menet / coll	24
Szár négyszög □	4,9 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	3,9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetméret	10-24 UNC

Menetfajta	UNC
Szabvány	DIN 376
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		