

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227100 20/5
GTIN	4960664462834
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	16 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	37 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,72 fok
$\varnothing D_3$	17 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------