

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 1/4-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133404 1/4-28
GTIN	4067263161912
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menetméret	1/4-28 UNF
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	6,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	28
Magfurat Ø	5,5 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Menetfajta	UNF
Szár négyszög □	5,5 mm
Szár Ø D _s	7 mm
Menetmélység	19,05 mm

Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	80 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		