

Garant**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

Előny:**Maximális termelékenység az alábbiak miatt:**

- Maximális forgácsolási sebesség.
- Maximális előtolások.
- Rövid megmunkálási idők.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	SD.. 0903
Vágóél Ø D _c	50 mm

Váltólapka csavar készlet	219809 (8IP; 1,5 Nm)
$\varnothing D_3$	58 mm
Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	58,2 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	8
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	114 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	47,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	108 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,6 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219809
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,5 Nm	211750 1,5