

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 22/2XLmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	22 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Teljes hossz $L_{ges}$	170 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	30 mm
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	15 mm
Interpolációs marás Ø $D_{\max}$	42 mm
Interpolációs marás Ø $D_{\min}$	38 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,76 fok
Ø $D_3$	16 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------