

**HOLEX****HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 5/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	138004 5/16-24
GTIN	4067263162414
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

**HSS-E****Felhasználás:**

**UNF egyszéges finommenethez** ASME – B1.1.

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	6,9 mm
Szabvány	DIN 374
Menetméret	5/16-24 UNF
Menet / coll	24
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	7,94 mm

Menetfajta	UNF
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetmélység	19,85 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		