

**HOLEX****HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 8-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137868 8-32
GTIN	4067263162315
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelte menetprofil.

**HSS-E****Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Menetfajta	UNC
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	3,5 mm
Menet Ø	4,16 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	3,4 mm
Menetemelkedés	0,794 mm
Menetméret	8-32 UNC
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	10,4 mm

Menet / coll	32
Teljes hossz L	63 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		