

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227100 16/3
GTIN	4960664462766
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	100 mm
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Szár Ø D_s h6	16 mm
Vágóél Ø D_c	16 mm
Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	12 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	30 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	29 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,95 fok
Ø D_3	13 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------