

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 5/8-11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137868 5/8-11
GTIN	4067263162384
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

HSS-E**Felhasználás:**

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menetfajta	UNC
Menetmélység	39,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	110 mm
Menet / coll	11
Magfurat Ø	13,5 mm
Menet Ø	15,88 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	2,309 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Menetméret	5/8-11 UNC

Szár négyszög □	9 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		