

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 24X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132845 24X1,5
GTIN	4067263161790
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	140 mm
Menetméret	M24×1,5
Magfurat Ø	22,5 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Szabvány	DIN 374
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	MF
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	24 mm

Menetmélység	72 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		