

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 17/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

belső hűtés: igen

Vágóél Ø D_c: 17 mm

Vágóélek száma Z: 2

Maximális fogásmélység a_{p,max}: 10 mm

Kinyúlási hossz L₁: 23 mm

Teljes hossz L_{ges}: 100 mm

Szár Ø D_s h₆: 16 mm

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység a _{p,max}	10 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Vágóél Ø D _c	17 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Kinyúlási hossz L ₁	23 mm
Szár Ø D _s h ₆	16 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	10 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,15 fok
$\varnothing D_3$	11 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------