

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 25X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132845 25X1,5
GTIN	4067263161806
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Menetfajta	MF
Forgácshornyok száma	3
Menetméret	M25×1,5
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Magfurat Ø	23,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szabvány	DIN 374
Szár Ø D _s	18 mm
Menet Ø	25 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Teljes hossz L	140 mm

Menetmélység	75 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		