



Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Árucikk kategória	250

Leírás

Leírás:

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képestkevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	120 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Kinyúlási hossz L ₁	32 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Maximális fogásmélység a _{p,max}	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	18 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	44 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	0,64 fok
Ø D ₃	19 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------