

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 17/3XLmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227100 17/3XL
GTIN	4960664462681
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

belső hűtés: igen

Vágóél Ø D<sub>c</sub>: 17 mm

Vágóélek száma Z: 3

Maximális fogásmélység a<sub>p,max</sub>: 6 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub>: 20 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 130 mm

Szár Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 16 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	16 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	130 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	17 mm
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	6 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	20 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	13 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	31 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,88 fok
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------