

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 1/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133353 1/4-20
GTIN	4067263161844
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

**Műszaki leírás**

Menetfajta	UNC
Menetemelkedés	1,27 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	20
Magfurat Ø	5,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	19,05 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN 376

Menet Ø	6,35 mm
Menetméret	1/4-20 UNC
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		