



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 6-32



Rendelési adatok

Rendelés száma	133353 6-32
GTIN	4067263161813
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,794 mm
Szár négyszög □	3 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	10,53 mm
Menet Ø	3,51 mm
Magfurat Ø	2,85 mm
Menetméret	6-32 UNC
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNC
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	4 mm

Teljes hossz L	56 mm
Menet / coll	32
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		