

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 19/3Lmm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 227300 19/3L |
| GTIN | 4960664460939 |
| Árucikk kategória | 250 |

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képestkevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

belső hűtés: igen

Vágóél Ø D_c: 19 mm

Vágóélek száma Z: 3

Maximális fogásmélység a_{p,max}: 10 mm

Kinyúlási hossz L₁: 26 mm

Teljes hossz L_{ges}: 100 mm

Szár Ø D_s h₆: 16 mm

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Szár Ø D _s h ₆ | 16 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p,max} | 10 mm |
| Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 |
| Vágóél Ø D _c | 19 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 26 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 100 mm |
| Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz | 12 mm |

| | |
|--|----------------|
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$ | 36 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 32 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{\max} | 0,95 fok |
| $\varnothing D_3$ | 13 mm |
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229708 |
|---------------|--------|