

**Sarokmaró 90° MECX, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Maximális fogásmélység a _{p,max}	6 mm
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,5 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	25 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	88 mm
Vágóélek száma Z	7
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	21 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	47 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,55 fok

Ø D ₃	22 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------