

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 63/4
GTIN	4960664707706
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	14
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Teljes hossz L_{ges}	50 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm
$\varnothing D_3$	39 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	102 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	124 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	38 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	0,54 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229718
Szorítócsavar	229719