

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, MF: 25X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136255 25X1,5
GTIN	4067263162292
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben - megeresztett menetprofil.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Menetméret	M25×1,5
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetfajta	MF
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Szabvány	DIN 374
Menet Ø	25 mm
Teljes hossz L	140 mm
Magfurat Ø	23,5 mm
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	62,5 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetemelkedés	1,5 mm

Szerszámanyag	HSS E
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		