

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, MF: 6X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	136255 6X0,75
GTIN	4067263162100
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben - megeresztett menetprofil.

**Műszaki leírás**

Menetmélység	15 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	MF
Menetemelkedés	0,75 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Magfurat Ø	5,2 mm
Forgácshoronyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetméret	M6×0,75
Szabvány	DIN 374

Menet Ø	6 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		