

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 1/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137868 1/4-20
GTIN	4067263162339
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelte menetprofil.

HSS-E**Felhasználás:**

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

Menetfajta	UNC
Teljes hossz L	80 mm
Forgácshornok száma	3
Menetméret	1/4-20 UNC
Menetmélység	15,9 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menet Ø	6,35 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	5,1 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	7 mm
Szabvány	DIN 376

Menetemelkedés	1,27 mm
Menet / coll	20
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		