

**Sarokmaró 90° MEC11T, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227310 100/9
GTIN	4960664489336
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	55 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Vágóél Ø D_c	100 mm
Vágóélek száma Z	9
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,12 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	93 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	194 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	94 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------