

**HOLEX****HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 3/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137868 3/8-16
GTIN	4067263162353
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelte menetprofil.

**HSS-E****Felhasználás:**

**UNC** egységes durvamenethez ASME – B1.1.

**Műszaki leírás**

Menetfajta	UNC
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	16
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Magfurat Ø	8 mm
Menetméret	3/8-16 UNC
Szár négyszög □	7 mm
Menet Ø	9,53 mm

Menetemelkedés	1,587 mm
Menetmélység	23,83 mm
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		