

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró Form B DIN 371/376, bevonat nélkül, M: M20****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 131265 M20 |
| GTIN | 4067263161585 |
| Árucikk kategória | 12H |

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színrefelületkezelt menetprofil. **ISO 2 6H HSS-E**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Menet Ø | 20 mm |
| Forgácshornok száma | 4 |
| Menetfajta | M |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetemelkedés | 2,5 mm |
| Teljes hossz L | 140 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Menetmélység | 40 mm |
| Menetméret | M20 |

| | |
|----------------------------|---|
| Szabvány | DIN 376 |
| Szár négyszög □ | 12 mm |
| Magfurat Ø | 17,5 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9 |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Sorozat | CleverTap |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 6 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |