

**Sarokmaró 90° MEC11T, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Szár Ø D_s h6	12 mm
Vágóél Ø D_c	16 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	68 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Kinyúlási hossz L_1	23 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	9 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	30 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	26 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,27 fok
Ø D_3	10 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------