

**Garant****Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő Ø D / kinyúlási hossz  
L1: 15,1/30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218050 15,1/30
GTIN	4045197447159
Árucikk kategória	21R

**Leírás****Kivitel:**

**HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.**

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz**

**Figyelem:**

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.  
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L <sub>ges</sub>	85 mm
Lapkaméret	24
Működő Ø D	15,1 mm
Rögzítőcsavar	219926
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Vágóélek száma Z	1
Forgácshornyok száma	1
Szárkivitel	Weldon szár

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

---

## Tartozék

Szorítócsavar	219926
---------------	--------