

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222060 40/3
GTIN	4960664712519
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,5 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység a _{p,max} LD geometriánál	3,5 mm
Felfogó menet M	M16
Teljes hossz L _{ges}	40 mm

Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	22,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,92 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------