

**Garant****Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő Ø DW / kinyúlási hossz L1:  
17/22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Árucikk kategória	21R

**Leírás****Felhasználás:**

- **Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.**
- **Átmenő- és zsákfurat menethez.**
- **Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.**
- **A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.**
- **Alacsony forgácsoló erő.**

**Műszaki leírás**

Rögzítőcsavar	279810 5
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	22 mm
Lapkaméret	16
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Működő Ø D	17 mm
Vágóélek száma Z	1
Forgácshornyok száma	1
Teljes hossz L	90 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat

Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser