

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 50/5
GTIN	4960664707638
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	50 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max} LD geometriánál	3,5 mm
Váltólapka csavar	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,5 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Ø D ₃	33 mm

Felfogó furat \varnothing	22 mm
Váltólapka méret	10
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	83 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	32,4 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,64 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229718
---------------	--------