

**Garant**
**VHM gömbvégű maró, Gyémánt, Ø e8 DC: 10 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	209785 10
GTIN	4045197476166
Árucikk kategória	11Y

**Leírás**
**Kivitel:**

A legújabb generációs **kristályos sp<sup>3</sup> gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálás és szénszálás műanyagok ill. grafit** folyamatbiztos megmunkálásához.

Kúpátmenet **1°30' (α szög)**.

Tűrés: Rádiuszkontúr = **±0,01 mm**.

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogak száma Z: 2

Élhossz L<sub>c</sub>: 9 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub> nyakrésszel: 40 mm

Nyak Ø D<sub>1</sub>: 9,8 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> nyakrésszel	40 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Nyak Ø D <sub>1</sub>	9,8 mm
Fogak száma Z	2
L <sub>2</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	11,9 mm
Előtolás f <sub>z</sub> másolómaráshoz grafitban	0,091 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Teljes hossz L	160 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	9 mm
Spirálszög	30 fok
Rádiusz R	5 mm
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Ujjmaró

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------