



Nagy előtolású maró MFH Harrier, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	222060 32/2
GTIN	4960664712472
Árucikk kategória	250

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D_3	15 mm
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm
Felfogó menet M	M16
Vágóél Ø D_c	32 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..

Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	14,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,43 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------