

Garant**Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő Ø D / kinyúlási hossz
L1: 10/20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218050 10/20
GTIN	4045197645517
Árucikk kategória	21R

Leírás**Kivitel:**

HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.

Felhasználás:

Univerzálisan használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz**

Figyelem:

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

Műszaki leírás

Működő Ø D	10 mm
Teljes hossz L _{ges}	68 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Rögzítőcsavar	219859
Lapkaméret	19
Kinyúlási hossz L ₁	20 mm
Vágóélek száma Z	1
Forgácshornyok száma	1
Szárkivitel	Weldon szár

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

Szorítócsavar	219859
---------------	--------