

**SOMT....20ER-GM, PR1510, Típus: 10****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 222074 10     |
| GTIN              | 4960664708086 |
| Árucikk kategória | 25A           |

**Leírás****Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

**Felhasználás:**

A **GM geometria** a legjobb választás általános felhasználáshoz.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Előtolás $f_z$ / fog                | 0,5 – 2 mm      |
| Típus                               | GG              |
| Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$ | 3 mm            |
| Sarokrádiusz                        | 2 mm            |
| Lapkavastagság E                    | 4,76 mm         |
| Váltólapka méret                    | 10              |
| Váltólapka ISO kód                  | SOMT140520ER-GM |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Minőség             | PR1510              |
| Szerszámanyag       | HM                  |
| Cserék / élek száma | 4                   |
| Termék fajtája      | Váltólapka maráshoz |

### Felhasználói adatok

|                  | Felhasználás          | $V_c$     | ISO kód |
|------------------|-----------------------|-----------|---------|
| GG(G)            | alkalmas              | 180 m/min | K       |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas |           |         |
| Száraz           | alkalmas              |           |         |
| Levegő           | alkalmas              |           |         |