



## Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6Smm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	222065 63/6S
GTIN	4960664707676
Árucikk kategória	250

### Leírás

#### Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

#### Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

### Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm
Váltólapka méret	10
Vágóél Ø $D_c$	63 mm
Váltólapka csavar	229718 (15IP; 3,5 Nm)

Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	109 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	124 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	45,4 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,45 fok
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229718
---------------	--------