

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 50/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 50/3
GTIN	4960664712588
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Vágóélek száma Z	3
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	2 mm
Ø D ₃	26 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Szár Ø D _s h ₆	42 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm
Váltólapka méret	14
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$ LD geometriánál	5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	76 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,83 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	25 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------