



Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 28/2Lmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	222050 28/2L
GTIN	4960664707584
Árucikk kategória	250

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h6	25 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø D ₃	11 mm
Teljes hossz L _{ges}	200 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,5 mm
Vágóél Ø D _c	28 mm
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Váltólapka méret	10
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Maximális fogásmélység a _{p,max} LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,98 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	10,4 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------