



Mágneses teheremelő UL Plus, Max. tehrebírás (sík): 500kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085995 500
GTIN	
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. Az emelni kívánt teher biztonsági lemezzel való előzetes ellenőrzése garantálja a 3:1 biztonsági tényezőt.

Felhasználás:

Sík és hengeres anyagok (085990; 085992; 085995 sz.) ill. vékony sík anyagok (085985 sz.) biztonságos mozgatásához és szállításához.

Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Maximális Ø, íves: 400 mm

Maximális hossz, sík: 1500 mm

Minimális anyag falvastagság, sík: 30 mm

Minimális anyag falvastagság, íves: 60 mm

Méret A: 224 mm

Méret B: 300 mm

Műszaki leírás

Minimális anyag falvastagság, íves	60 mm
Méret E	123 mm
Minimális sík terhelés	10 kg
Minimális anyag falvastagság, sík	30 mm
Méret F	266 mm
Méret C	122 mm
Méret B	300 mm
Méret A	224 mm
Maximális íves terhelés	200 kg
Maximális Ø, íves	400 mm
Maximális hossz, sík	1500 mm
Méret D	128 mm
Maximális sík terhelés	500 kg
Súly	27 kg
Méret G	49 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő