

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Váltólapka méret	09
Hozzávaló váltólapka	XD..
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	70 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	250 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1 Nm)
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	49 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,88 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	16,3 mm
Beállítási szög $\kappa$	13 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------