

**Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 50/4Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	50 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	15,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Szár Ø D ₃ h6	32 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	41,6 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	98 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	93 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	0,34 fok
Ø D ₃	43 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------